

Garant

Vyměnitelná břitová destička CCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7035-2, Velikost: 09T308



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2806 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 mm/min
Obsah	260060 HB7035-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2806 09T308