

**Vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce 50 ks, HBT020,
Velikost: 070204****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3937 070204
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 mm/min
Obsah	260376 HBT020
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	0,4 mm

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3937 070204