

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7020-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2447 120412
GTIN	4067263093114
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Obsah	251226 HB7020-2
Počet výměn/řezání	8
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2447 120412
