



Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HBT020, Velikost: 11T302



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3938 11T302
GTIN	4067263095514
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	260503 HBT020
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Rohový radius	0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3938 11T302