

**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HBT020,  
Velikost: 11T308****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3938 11T308 |
| GTIN           | 4067263095552 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,5 - 2,5 mm      |
| Hloubka řezu $a_{p\ min}$            | 0,55 mm           |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T308       |
| Povlak                               | TiCN              |
| Rohový rádius                        | 0,8 mm            |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| Obsah                                | 260508 HBT020     |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Počet výměn/řezání                   | 2                 |
| Posuv $f$                            | 0,12 - 0,3 mm/ot, |
| Hloubka řezu $a_{p\ max}$            | 2,75 mm           |
| Hlavní způsob použití                | P                 |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 100 - 280 mm/min  |

## Technický list

|                |  |
|----------------|--|
| Počet kusů     | 30   |
| Řezný materiál | HBT020                                       |
| Podmínky řezu  | lehce přerušovaný                            |
| Lamač třísek   | PM   |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3938 11T308