

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7020-2,
Velikost: 09T302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2808 09T302
GTIN	4067263095170
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Obsah	260148 HB7020-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2808 09T302