

Garant

Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7020-2, Velikost: 120404



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2808 120404
GTIN	4067263095231
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Obsah	260158HB7020-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Rohový rádius	0,4 mm
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2808 120404