

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7035-2,
Velikost: 09T302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2809 09T302
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	260148 HB7035-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 mm/min
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Rohový rádius	0,2 mm
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2809 09T302