

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7035-2,
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2809 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Obsah	260150 HB7035-2
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 mm/min
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2809 09T304