

**Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 50 ks, HBT020, Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3943 120408
GTIN	4067263095705
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	260795 HBT020
Počet výměn/řezání	4
Počet kusů	50
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Povlak	TiCN
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3943 120408