

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2905 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4.25 mm
Počet kusů	50
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Obsah	250060 HB7140-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hlavní způsob použití	M
Povlak	S povlakem

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2905 120408