

**Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 50 ks, HBT020,
Velikost: 16T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3947 16T304
GTIN	4067263095828
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Počet kusů	50
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Povlak	TiCN
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Obsah	261018 HBT020
Počet výměn/řezání	3
Rohový rádius	0,4 mm

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3947 16T304