

Garant**Vyměnitelná břitová destička TNMG na dokončovací práce 50 kusů,
HB7035-2, Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2459 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	6
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Obsah	251434 HB7035-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Rohový rádius	0,8 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2459 160408
