

Garant

Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7020-2, Velikost: 060202



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2811 060202
GTIN	4067263095149
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Obsah	260140 HB7020-2
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Rohový rádius	0,2 mm

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2811 060202