

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 09T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2811 09T308
GTIN	4067263095224
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Obsah	260152 HB7020-2
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2811 09T308