

Garant**Vyměnitelná břitová destička TNMG na střední obrábění 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2463 160404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	6
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Obsah	251542 HB7010-2
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2463 160404
