

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 09T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2910 09T308
GTIN	4067263093800
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3.25 mm
Obsah	250152 HB7130-2
Počet kusů	50
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavní způsob použití	M
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2910 09T308