

Garant

Vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění 50 ks, HB7130-2, Velikost: 120416



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2910 120416
GTIN	4067263093886
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	4
Počet kusů	50
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Řezný materiál	TK
Rohový radius	1,6 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Obsah	250162 HB7130-2

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \min}$	1,05 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2910 120416