

**Garant****Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování, 30 ks, HB7035-2****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2415 160608 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Hlavní způsob použití                | P                                            |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 1,5 - 6 mm                                   |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 100 - 290 mm/min                             |
| Počet výměn/řezání                   | 4                                            |
| Řezný materiál                       | TK                                           |
| Hloubka řezu $a_{p\ min}$            | 0,55 mm                                      |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | Hrubování                                    |
| Obsah                                | 250334 HB7035-2                              |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 160608                                  |
| Posuv $f$                            | 0,25 - 0,6 mm/ot,                            |
| Hloubka řezu $a_{p\ max}$            | 5,5 mm                                       |
| Rohový rádius                        | 0,8 mm                                       |
| Počet kusů                           | 30                                           |
| Řezný materiál                       | HB7035-2                                     |
| Podmínky řezu                        | silně přerušovaný                            |
| Lamač třísek                         | SG                                           |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |

---

## Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2415 160608

---