

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3569 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Počet kusů	50
Obsah	261374 HB7140-2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Povlak	S povlakem
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3569 160408