

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička VNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7035-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2474 160404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 320 mm/min
Obsah	251802 HB7035-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2474 160404
