

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 50 ks, HB7010-2, Velikost: 160608****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2416 160608
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 415 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,8 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Obsah	250334 HB7010-2
Hloubka řezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2416 160608
