

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 50 ks, HB7010-2, Velikost: 160612****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2416 160612
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Rohový radius	1,2 mm
Obsah	250336 HB7010-2
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 415 mm/min
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Hloubka řezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2416 160612
