

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 11T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2817 11T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Obsah	260361 HB7020-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2817 11T308