

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3571 160404
GTIN	4067263097235
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Tolerance	M
Obsah	261458 HB7130-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Hlavní způsob použití	M
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3571 160404