

Garant**Vyměnitelná břitová destička WNMG na dokončovací práce 50 ks, HB7020-2, Velikost: 060408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2482 060408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost v_c hlavní použití	160 - 400 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Obsah	251954 HB7020-2
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2482 060408
