



Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 30 kusů, HBT130, Velikost: 150604



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3964 150604
GTIN	4067263094371
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,75 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Obsah	250783 HBT130
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	M
Povlak	TiCN
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3964 150604