

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 50 kusů, HB7020-2,
Velikost: 160608****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2417 160608
GTIN	4067263092643
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Obsah	250334 HB7020-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Rohový radius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2417 160608
