

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7010-2,
Velikost: 070202****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2819 070202
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	260449 HB7010-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 mm/min
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2819 070202