



Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 50 ks, HBT130, Velikost: 110404



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3965 110404
GTIN	4067263094340
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Hlavní způsob použití	M
Povlak	TiCN
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Obsah	250780 HBT130
Počet kusů	50
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3965 110404