

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 060204****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3506 060204
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Obsah	260142 HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Tolerance	M

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3506 060204