



**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 50 ks, HBT130,
Velikost: 110408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3965 110408
GTIN	4067263094364
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Počet kusů	50
Povlak	TiCN
Obsah	250781 HBT130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3965 110408