

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 09T308**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3506 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	260152 HB7120-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3506 09T308