

Garant

Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1, Velikost: 120404



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3506 120404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Počet výměn/řezání	2
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Obsah	260158 HB7120-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3506 120404