

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3506 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Obsah	260160 HB7120-1
Rohový radius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3506 120408