

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 50 ks, HB7035-2, Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2418 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 290 mm/min
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Obsah	250322 HB7035-2
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2418 120408
