

Garant

Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 30 kusů, HB7140-2, Velikost: 120412



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2914 120412
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	250324 HB7140-2
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Počet kusů	30
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 170 mm/min
Rohový radius	1,2 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem

Technický list

Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2914 120412