

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7020-2,
Velikost: 11T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2820 11T304
GTIN	4067263095453
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Obsah	260462 HB7020-2
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2820 11T304