

Garant**Vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění 50 kusů, HB7020-2,
Velikost: 060408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2488 060408
GTIN	4067263093565
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Obsah	252064 HB7020-2
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Počet výměn/řezání	6
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2488 060408
