

Garant**Vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění 50 kusů, HB7020-2,
Velikost: 080412****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2488 080412
GTIN	4067263093626
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Obsah	252072 HB7020-2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2488 080412
