

**Vyměnitelná břitová destička TNMG na střední obrábění 50 ks, HBT130,
Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3977 160404
GTIN	4067263094784
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Obsah	251564 HBT130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6
Povlak	TiCN
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3977 160404