

Garant**Vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění 50 ks, HB7035-2,
Velikost: 060408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2489 060408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 320 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Obsah	252064 HB7035-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2489 060408
