

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7035-2,
Velikost: 11T302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2821 11T302
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 mm/min
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Obsah	260458 HB7035-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2821 11T302