

Garant**Vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění 50 ks, HB7035-2,
Velikost: 080404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2489 080404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Obsah	252068 HB7035-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 320 mm/min
Rohový rádius	0,4 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2489 080404
