

Garant

Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7035-2, Velikost: 11T304



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2821 11T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Obsah	260462 HB7035-2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2821 11T304