

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na dokončovací práce, 30 ks, HB7010-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2419 110404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 500 mm/min
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG110404
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Obsah	250652 HB7010-2
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2419 110404
