

Garant**Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 50 ks, HB7130-2, Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2916 120408
GTIN	4067263094043
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 mm/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4.25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Počet kusů	50
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Obsah	250322 HB7130-2

Technický list

Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2916 120408