

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7120-1,
Velikost: 060202****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3509 060202
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Tolerance	M
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Obsah	260140 HB7120-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3509 060202