

Garant**Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 11T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2822 11T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 mm/min
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Obsah	260464 HB7010-2
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2822 11T308