

**Cenově výhodné balení – vyměnitelné břitové destičky CCGT na dokončovací práce, HB7315-1, 30 ks****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3801 060204 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Posuv f                              | 0,03 - 0,1 mm/ot, |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,05 - 0,5 mm     |
| Počet kusů                           | 30                |
| Obsah                                | 260052 HB7315-1   |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Počet výměn/řezání                   | 2                 |
| Hloubka řezu $a_{p\ max}$            | 2 mm              |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 120 - 600 mm/min  |
| Hlavní způsob použití                | N                 |
| Rohový radius                        | 0,4 mm            |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 060204       |
| Hloubka řezu $a_{p\ min}$            | 0,25 mm           |
| Tolerance                            | G                 |
| Řezný materiál                       | HB7315-1          |
| Podmínky řezu                        | kontinuální       |
| Lamač třísek                         | AF                |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | $V_c$     | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 200 m/min | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 180 m/min | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 160 m/min | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 140 m/min | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 110 m/min | P       |
| GG(G)                         | omezené použití | 80 m/min  | K       |
| kontinuální                   | vhodný          |           |         |
| nepravidelný                  | vhodný          |           |         |
| přerušovaný                   | vhodný          |           |         |
| mokrý max.                    | vhodný          |           |         |

## Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3801 060204